



Izvlakač s tri kraka i prednamjestivim rasponom, tip: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	880960 5
GTIN	4021176850684
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Snažni izvlakač za sigurno stezanje velikim silama. Simetrični krakovi jednostavno se namještaju na potreban stezni raspon ključem za namještanje. Dio koji se izvlači **čvrsto** se steže oblikom stoga ne može doći do ispadanja ili proklizavanja krakova.

Vanjsko i unutarne izvlačenje.

Upotreba:

Za skidanje posebno čvrsto dosjednutih kugličnih ležajeva, zupčanika, remenica i sličnih dijelova.

Stezni raspon vanjski: 30 - 350 mm

Stezni raspon unutarnji: 300 - 425 mm

Dubina stezanja: 50 mm

Dubina stezanja do: 275 mm

Snaga: 10 t

Tehnički opis

Dubina stezanja do	275 mm
Stezni raspon unutarnji	300 - 425 mm

Dubina stezanja	50 mm
Stezni raspon vanjski	30 - 350 mm
Snaga	10 t
Vanjski šesterokut	27 mm
Broj kukica	3
maskimalan okretni moment	300 Nm
Težina	13,485 kg
Vrsta proizvoda	Izvlakač s tri kraka