

**Niske cipele, crne VD 3500 SST ESD, S2 NB, EU veličina cipela: 42****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 092660 42     |
| GTIN           | 4044348589670 |
| Razred artikla | 09C           |

**Opis****Izvedba:**

S uloškom od prave kože.

Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.

- **Gornjište od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS SST sa **SECURE VARIO® amortizacijom pete** kao i na toplinu otpornim (do oko 220 °C) i **posebno protukliznim vanjskim potplatom od nitril kaučuka** (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Vanjski potplat Perbunan Athletic ESD, srebrno sivi.**

**Standard:**

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Napomena:**

Široka izvedba XB pod br. 092661. Sadrži crveni i zeleni element prigušivača

**Tehnički opis**

Standard

Opskrba umetcima, provjereno  
prema grad. prototipu  
prema DGUV pravilo 191

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) | Preko 200 °C       |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju                 | Aluminij           |
| EU veličina obuće  | 42                 |
| Razred zaštite   | S2                 |
| Boja   | crna               |
| Izolacija od hladnoće                                      | do -20 °C          |
| Osobina  | Vario® ublažavanje |
| Spol   | uniseks            |
| elektrostatsko svojstvo                                    | EGB/ESD            |
| Vrsta proizvoda  | Zaštitna cipela    |