



## Niske cipele, crne VD 3500 SST ESD, S2 NB, EU veličina cipela: 39



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092660 39
GTIN	4044348589649
Razred artikla	09C

### Opis

#### Izvedba:

S uloškom od prave kože.

Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.

- **Gornjište od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS SST sa **SECURE VARIO® amortizacijom pete** kao i na toplinu otpornim (do oko 220 °C) i **posebno protukliznim vanjskim potplatom od nitril kaučuka** (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Vanjski potplat Perbunan Athletic ESD, srebrno sivi.**

#### Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092661. Sadrži crveni i zeleni element prigušivača

### Tehnički opis

Boja	crna
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij

Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona)	Preko 200 °C
Razred zaštite	S2
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Izolacija od hladnoće	do -20 °C
EU veličina obuće	39
Osobina	Vario® ublažavanje
Spol	uniseks
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela