

**Niske cipele, crne VD 3500 SST ESD, S2 NB, EU veličina cipela: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	092660 36
GTIN	4044348589618
Razred artikla	09C

Opis**Izvedba:**

S uloškom od prave kože.

Zaštitne cipele s VARIO Multiflex® tehnologijom za malu težinu cipela.

- **Gornjište od vrlo laganih i glatkih mikrovlakana.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Zaštitne cipele VARIO DYNAMICS SST sa **SECURE VARIO® amortizacijom pete** kao i na toplinu otpornim (do oko 220 °C) i **posebno protukliznim vanjskim potplatom od nitril kaučuka** (SST-STEITZ SURE STEP).

- **Vanjski potplat Perbunan Athletic ESD, srebrno sivi.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092661. Sadrži crveni i zeleni element prigušivača

Tehnički opis

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij
Boja	crna

Razred zaštite	S2
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona)	Preko 200 °C
Izolacija od hladnoće	do -20 °C
EU veličina obuće	36
Osobina	Vario® ublažavanje
Spol	uniseks
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela