



Namjestivi izvlakač



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	881100
GTIN	4021176459559
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Sa samoosiguravajućim zglobovima može se individualno odabrati stezni raspon i doseg. Zbog posebne konstrukcije se izvlakač automatski priteže i jednostavan je za rukovanje. Izuzetno velikog steznog raspona zahvaljujući promijenljivoj izvedbi krakova za izvlačenje (vidi slike).

Stezni raspon vanjski: 6 - 100 mm

Dubina stezanja do: 85 mm

Snaga: 1 t

Tehnički opis

Snaga	1 t
Stezni raspon vanjski	6 - 100 mm
Dubina stezanja do	85 mm
Broj kukica	2
Vanjski šesterokut	13 mm
Težina	0,45 kg

Vrsta proizvoda

Izvlakač s dva kraka