

**Niske cipele, crna/narančasta VX 7500, S3 XB, EU veličina cipela: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	092671 40
GTIN	4044348509364
Razred artikla	09C

Opis**Izvedba:**

Zaštitna cipela VARIO FLEX PRO sa SECURE VARIO® amortizacijom pete i VARIO Multiflex® tehnologijom.

- **Gornji dio od vrlo glatke kože.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Zatvoreni jezik.**
- **Vanjski potplat Perbunan Dynamics (otporan na temperature do oko 220 °C).**
- **Povećana zaštita vrha.**
- **Unutarnji potplat od prave kože.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092670.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200 °C

Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Osobina: Vario® ublažavanje

Tehnički opis

Razred zaštite	S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona)	Preko 200 °C
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Izolacija od hladnoće	do -20 °C
Boja	crno / narandžasto
EU veličina obuće	40
Osobina	Vario® ublažavanje
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna polucipela