



## Niske cipele, crna/narančasta VX 7500, S3 XB, EU veličina cipela: 41



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 092671 41     |
| GTIN           | 4044348509371 |
| Razred artikla | 09C           |

### Opis

#### Izvedba:

Zaštitna cipela VARIO FLEX PRO sa SECURE VARIO® amortizacijom pete i VARIO Multiflex® tehnologijom.

- **Gornji dio od vrlo glatke kože.**
- **Prozračna funkcionalna podstava.**
- **Zatvoreni jezik.**
- **Vanjski potplat Perbunan Dynamics (otporan na temperature do oko 220 °C).**
- **Povećana zaštita vrha.**
- **Unutarnji potplat od prave kože.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

#### Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092670.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S3

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200 °C

Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Osobina: Vario® ublažavanje

**Tehnički opis**

|  |   |
|--|---|
| Razred zaštite   | S3  |
| Izolacija od hladnoće                                      | do -20 °C   |
| EU veličina obuće  | 41  |
| Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju                 | Aluminij  |
| Boja   | crno / narandžasto  |
| Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) | Preko 200 °C  |
| Standard   | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
| Osobina  | Vario® ublažavanje  |
| Spol   | Muškarci  |
| elektrostatsko svojstvo                                    | EGB/ESD   |
| Vrsta proizvoda  | Zaštitna polucipela   |