

**Niske cipele, crno/bijela GINGER ESD, S2 XB, EU veličina cipela: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	092714 40
GTIN	4044348586860
Razred artikla	09C

Opis**Izvedba:**

Ženske zaštitne cipele Ginger ESD s VARIO Multiflex®-Te tehnologijom centralne decentne crno / bijele Hexagon optike.

- **Prozračno funkcijsko gornjište u Hexagon optici.**
- **Unutarnji potplat od prave kože.**
- **Mekana i prozračna funkcijska podstava.**
- **Izmjenljivi komforni ulošci za stopala ERGO-SOFT ESD s dodatnim pojačanim djelovanjem.**
- **Protuklizni potplat s povećanom zaštitom od klecanja pomoću kraka poluge kojeg je moguće smanjiti.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Normalna izvedba NB pod br. 092713.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S2

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Osobina: Vario® ublažavanje

Tehnički opis

EU veličina obuće	40
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij
Boja	crna / bijela
Razred zaštite	S2
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina	Vario® ublažavanje
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna polucipela