



Rezervna oštrica, za matice: M4-M14



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 884910 M4-M14 |
| GTIN | 4021176253201 |
| Razred artikla | 83U |

Opis

Izvedba:

Hidrauličko djelovanje za rascjepavanje zaglavljenih matice (kvalitete 5 – 10) bez oštećivanja vijka. Dvostruko zaobljeno, stoga je moguć rad i na teško dostupnim mjestima. S kaljenom oštricom dlijeta. Pokretanje samo pritezanjem tlačnog vijka. Nakon rascjepavanja matice otpustiti tlačni vijak i povući dlijeto do graničnika. Vel. M18 – M30 za vijke od VA čelika – do M30 kod kvalitete 8, do M24 kod kvalitete 10.

Odgovara:

Br. 884900.

Napomena:

Pritisni vijak dopušteno je zategnuti na sljedeći način: kod vel. M4 – M14 s **maksimalno 60 Nm**, kod vel. M14 – M24 s **maksimalno 70 Nm** i kod vel. M18 – M30 s **maksimalno 120 Nm**. Prekoračenje poteznog momenta nije dopušteno, može uništiti izradak i dovesti do nezgoda.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|-----------------|
| za matice | M4-M14 |
| Širina oštrice dlijeta | 18 mm |
| Vrsta proizvoda | Oštrica dlijeta |

