



## Rezervna oštrica, za matice: M14-M24



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	884910 M14-M24
GTIN	4021176253386
Razred artikla	83U

### Opis

#### Izvedba:

Hidrauličko djelovanje za rascjepavanje zaglavljene matice (kvalitete 5 – 10) bez oštećivanja vijka. Dvostruko zaobljeno, stoga je moguć rad i na teško dostupnim mjestima. S kaljenom oštricom dlijeta. Pokretanje samo pritezanjem tlačnog vijka. Nakon rascjepavanja matice otpustiti tlačni vijak i povući dlijeto do graničnika. Vel. M18 – M30 za vijke od VA čelika – do M30 kod kvalitete 8, do M24 kod kvalitete 10.

#### Odgovara:

Br. 884900.

#### Napomena:

Pritisni vijak dopušteno je zategnuti na sljedeći način: kod vel. M4 – M14 s **maksimalno 60 Nm**, kod vel. M14 – M24 s **maksimalno 70 Nm** i kod vel. M18 – M30 s **maksimalno 120 Nm**. Prekoračenje poteznog momenta nije dopušteno, može uništiti izradak i dovesti do nezgoda.

### Tehnički opis

Širina oštrice dlijeta	30 mm
za matice	M14-M24
Vrsta proizvoda	Oštrica dlijeta

