



Mehanički sjekač matica, za matice: M18-M24



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	884850 M18-M24
GTIN	4021176020223
Razred artikla	83U

Opis

Izvedba:

Mehanički sjekač matica za rascijepavanje zaglavljenih ili prezategnutih matica (do kvalitete 6) bez oštećivanja navoja vijka. Lagano probijanje dlijeta (s kaljenom oštricom), bez zapinjanja.

Tehnički opis

ukupna duljina bez tlačnog vretena	125 mm
za matice	M18-M24
Stezni raspon	27 - 36 mm
Širina oštrice dlijeta	16 mm
Vrsta proizvoda	Hidraulički sjekači matica