

**Garant****Paralelna stega s izmjenjivim čeljustima, širina čeljusti: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967110 120
GTIN	4045197694195
Razred artikla	91J

**Opis****Izvedba:**

**U potpunosti od kovanog čelika – zajamčeno neslomljivo.<br>Otvara se prema naprijed.**

Sa steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažno, precizno vreteno obrađeno u CNC stroju s valjanim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja. Velika kaljena površina postolja za radove ravnjanja i namještanja. Dvostruko podesivo vođenje.

Postavljene stezne čeljusti, površina kaljena. Jedna strana narovašena, druga strana glatka (zamjenjivo).

**Tekst oblačića:**

Pločice za zaštitu od padanja.

Utisnuta mjerna skala.

Podešavanje navođenja: Unutarnji 6-kutni-vijci s tlačnom pločicom od mjedi - kreću se vrlo lagano.

Snažne stezne čeljusti za cijevi.

**Prednost:**

- **Koljenasta ručica s obostranom zaštitom u slučaju pada – ne proizvodi buku.**
- **Brzo otvaranje odn. zatvaranje pomoću velikog uspona navoja na vretenu.**
- **Koljenasta ručica izmjenjiva.**
- **Utisnuta skala širina otvora.**

**Dio isporuke:**

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

**Napomena:**

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967520.

## Tehnički opis

Stezni raspon	150 mm
Dubina stezanja	80 mm
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Težina	11 kg
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	1 – 2 1/2 col
Širina čeljusti	120 mm
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

## Pribor

Podložna ploča za stegu	967330
Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 120	967140 120
Stezni sustav s okretnom čeljusti širina čeljusti 120 mm	967150 120
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Par zamjenskih čeljusti s vijcima za stegu širina čeljusti 120 mm	967145 120
Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967100 / 7110 odgovara za stegu vel. 120	967520 120