

Garant**Paralelna stega s izmjenjivim čeljustima, širina čeljusti: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967110 140
GTIN	4045197694201
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

**U potpunosti od kovanog čelika – zajamčeno neslomljivo.
Otvara se prema naprijed.**

Sa steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažno, precizno vreteno obrađeno u CNC stroju s valjanim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja. Velika kaljena površina postolja za radove ravnjanja i namještanja. Dvostruko podesivo vođenje.

Postavljene stezne čeljusti, površina kaljena. Jedna strana narovašena, druga strana glatka (zamjenjivo).

Tekst oblačića:

Pločice za zaštitu od padanja.

Utisnuta mjerna skala.

Podešavanje navođenja: Unutarnji 6-kutni-vijci s tlačnom pločicom od mjedi - kreću se vrlo lagano.

Snažne stezne čeljusti za cijevi.

Prednost:

- **Koljenasta ručica s obostranom zaštitom u slučaju pada – ne proizvodi buku.**
- **Brzo otvaranje odn. zatvaranje pomoću velikog uspona navoja na vretenu.**
- **Koljenasta ručica izmjenjiva.**
- **Utisnuta skala širina otvora.**

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967520.

Tehnički opis

Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Stezni raspon	200 mm
Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Dubina stezanja	95 mm
Težina	19 kg
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	1 – 2 3/4 col
Širina čeljusti	140 mm
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Podložna ploča za stegu	967330
Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 140	967140 140
Stezni sustav s okretnom čeljusti širina čeljusti 140 mm	967150 140
Par zamjenskih čeljusti s vijcima za stegu širina čeljusti 140 mm	967145 140
Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967100 / 7110 odgovara za stegu vel. 140	967520 140
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250