



Paralelna stega „Matador“, širina čeljusti: 100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	967170 100
GTIN	2050002090026
Razred artikla	93R

Opis

Izvedba:

- Potpuno od čelika, kovan u ljevačkom kalupu – garantirano nelomljiv.
- S otvorom prema naprijed s dvohodnim trapezastim navojem.
- Vretena zaštićena od prljavštine.
- Glodane stezne čeljusti s otvrdnjenom površinom.
- Podesiva, otvrdnjena vodilica.
- Mjerna skala za brzo prednamještanje.
- Velika otvrdnjena površina nakovnja za radove usmjeravanja i sabijanja.

Fiksna izvedba.

Tekst oblačića:

do maks. 90 mm

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrzne materijale za montažu na radnu ploču.

Dodatni pribor:

Dodatne čeljusti br. 967210, 967215, 967220, 967225, **od vel. 120 mm.**

Napomena:

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967530.

Tehnički opis

Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
--------------	--------------------------

List s podacima

Težina	6 kg
Stezni raspon	125 mm
Dubina stezanja	65 mm
Širina čeljusti	100 mm
Serijska	Matador Multiplus
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/967170-100>