

Garant

Rolete za nadogradni regal, korisna dubina 1350 mm, prikladno za visinu regala: 2000mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 993312 2000 |
| GTIN | 4045197611796 |
| Razred artikla | 91W |

Opis**Izvedba:**

Produžetak električnih roleta. Vodilice od ekstrudiranog aluminija, profili roleta od aluminija oblikovanog kao valjak bez proreza za svjetlo. Bočne vodilice s 2-strukim brtvama četke. Električni pogon radijski kontroliranim motorom i isključenjem zakretnog momenta, s 1-kanalnim ručnim radioodašiljačem zaštićenim od prskanja vode. Automatsko zaustavljanje pri susretu s preprekom.

Lakiranje:

Okvir **uvijek** svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------|
| prikladno za visinu regala | 2000 mm |
| Ugradbena visina | 2185 mm |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2430 |
| Broj sadržanih baterija | 1 |

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Područje primjene | Posebni regal |
| Nazivni napon | 250 V |
| Vrsta utikača, ulaz | F |
| Atribut imena proizvoda | korisna dubina 1350 mm |
| širina | 975 mm |
| Dubina | 105 mm |
| Vrsta proizvoda | s roletom |