

**Garant****Paralelna stega s izmjenjivom postoljem i čeljustima, širina čeljusti: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967130 160
GTIN	4045197613752
Razred artikla	91J

**Opis****Izvedba:****U potpunosti od kovanog čelika – zajamčeno neslomljivo.<br>Otvara se prema naprijed.**

Sa steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažno, precizno vreteno obrađeno u CNC stroju s valjanim navojem. Vreteno i vodilice zaštićene su od onečišćenja. Velika kaljena površina postolja za radove ravnjanja i namještanja. Dvostruko podesivo vođenje.

Postavljene stezne čeljusti, površina kaljena. Jedna strana narovašena, druga strana glatka (zamjenjivo).

**Prednost:**

- **Koljenasta ručica s obostranom zaštitom u slučaju pada – ne proizvodi buku.**
- **Brzo otvaranje odn. zatvaranje pomoću velikog uspona navoja na vretenu.**
- **Koljenasta ručica izmjenjiva.**
- **Utisnuta skala širina otvora.**

**Dio isporuke:**

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

**Napomena:**

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967520.

**Tehnički opis**

Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
--------------	--------------------------

Materijal	Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Širina čeljusti	160 mm
Izmjenjive čeljusti.	da
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

## Pribor

Stezni sustav s okretnom čeljusti širina čeljusti 160 mm	967150 160
Podložna ploča za stegu	967330
Okretno postolje, pojedinačno odgovara za stegu vel. 160	967140 160
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Par zamjenskih čeljusti s vijcima za stegu širina čeljusti 160 mm	967145 160