

BROCKHAUS | HEUER

Paralelna stega Heuer-Front s okretnim postoljem s izmjenjivim čeljustima, širina čeljusti: 120mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	967380 120
GTIN	2050002047761
Razred artikla	93Q

Opis

Izvedba:

Potpuno kovano od čelika – zajamčeno neslomljivo. S otvorom prema naprijed. S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s **dvostrukim trapeznim navojem** za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocičani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane. S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.

Umetnute stezne čeljusti, kaljena površina. Jedna strana **narovašena**, jedna strana **glatka**.

Okretne i izmjenjive.

Okretno postolje 360° s mogućnosti bezstupanjske rotacije i mogućnosti sigurnog učvršćivanja u svakom položaju.

Dio isporuke:

Uključuje pričvrzne vijke za montažu na radnu ploču.

Lakiranje:

Plava, **prevučeno prahom**.

Tehnički opis

Materijal	Čelik kovano u lijevačkom kalupu
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed

Širina čeljusti	120 mm
Serija	Heuer Front
Izmjenjive čeljusti.	da
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

Pribor

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 120 mm	967724 120
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 120 mm	967723 120
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 120 mm	967711 120
Par zamjenskih čeljusti s vijcima za Heuer Front širina čeljusti 120 mm	967405 120
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Podložna ploča za stegu	967330
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 120 mm	967722 120