

Garant**Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967170, odgovara za stegu vel.: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967530 120
GTIN	4045197694508
Razred artikla	91J

Opis**Izvedba:**

Stabilna i vrlo čvrsta **konstrukcija od** kovanih dijelova / čelika. Vrlo miran rad i točno vođenje kroz CNC obrađene komponente. Ekstremno snažno stezanje zahvaljujući specijalnoj napravi za stezanje. Jedna ugrađena plinska opruga osigurava izjednačavanje mase kod podešavanja visine stege. Brzo fiksno stezanje u bilo kojem željenom položaju pomoću **sigurnosne stezne poluge**.

Prednost:

Stega se može okretati za 360° u kombinaciji s uređajem za regulaciju visine, **bez dodatnog okretnog postolja**, kako bi se izradak dovelo u povoljan radni položaj. Kod svih pokreta u visinu i zakretnih pokreta poštuje se sigurnosni razmak od 25 mm prema DIN 31001 dio 1.

Upotreba:

Za centimetarski točnu prilagodbu stege na idealnu radnu visinu (posebno važno za naučne i školske radionice).

Odgovara :

Paralelne stege „**Matador**“ br. **967170**.

Dio isporuke:

Uključuje sve pričvrstne vijke za montažu na radionički stol.

Lakiranje:

Srebrnosivo

Područje podešavanja visine: 242 mm

podešavanje pomoću ploče radioničkog stola: 93 - 335 mm

Težina: 11,2 kg

Tehnički opis

podešavanje pomoću ploče radioničkog stola	93 - 335 mm
Težina	11,2 kg
odgovara za stegu vel.	120
Područje podešavanja visine	242 mm
Vrsta proizvoda	Uređaj za podešavanje visine