

**Garant**

**Uređaj za podešavanje visine za stegu br. 967100 / 7110, odgovara za stegu vel.: 140**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967520 140
GTIN	4045197694485
Razred artikla	91J

**Opis****Izvedba:**

Stabilna i vrlo čvrsta konstrukcija od kovanih dijelova / čelika. Vrlo miran rad i točno vođenje kroz CNC obrađene komponente. Ekstremno snažno stezanje zahvaljujući specijalnoj napravi za stezanje. Jedna ugrađena plinska opruga osigurava izjednačavanje mase kod podešavanja visine stega. Brzo fiksno stezanje u bilo kojem željenom položaju pomoću sigurnosne stezne poluge.

**Prednost:**

Stega se može okretati za 360° u kombinaciji s uređajem za regulaciju visine, bez dodatnog okretnog postolja, kako bi se izradak dovelo u povoljan radni položaj. Kod svih pokreta u visinu i zakretnih pokreta poštuje se sigurnosni razmak od 25 mm prema DIN 31001 dio 1.

**Upotreba:**

Za centimetarski točnu prilagodbu stega na idealnu radnu visinu (posebno važno za naučne i školske radionice).

**Odgovara :**

Paralelne stega **GARANT br. 967100, 967110.**

**Dio isporuke:**

Uključuje sve pričvrstne vijke za montažu na radionički stol.

**Lakiranje:**

Srebrnosivo

Područje podešavanja visine: 242 mm

podešavanje pomoću ploče radioničkog stola: 93 - 335 mm

Težina: 11,6 kg

---

## Tehnički opis

odgovara za stegu vel.	140
Težina	11,6 kg
podešavanje pomoću ploče radioničkog stola	93 - 335 mm
Područje podešavanja visine	242 mm
Vrsta proizvoda	Uređaj za podešavanje visine