

Prihvatne posude za opasne tvari pocinčane, volumen prihvata / tip: 20/1

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981200 20/1
GTIN	4052462072718
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Od pocinčanog čeličnog lima debljine 3 mm.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tehnički opis

Dubina	370 mm
širina	940 mm
Broj umetaka rupičastog lima	1
Visina	60 mm
Obujam prihvata	20 l
Težina	18 kg
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala

Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Posuda za male spremnike