

**Sigurnosni ormar Q-Pegasus tip 90, širina: 900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981015 900
GTIN	2050001709738
Razred artikla	96G

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara od čeličnog lima s integriranim sustavom zaključavanja vrata, unutarajšnjost s kemijski otpornom površinom.

- **Prihvata polica u rasteru od 32 mm.**
- **Prihvata posuda (prema StawaR).**
- **S priključkom za odvod zraka (NW 75).**
- **Uključuje sustav zaključavanja vrata.**
- **S mogućnošću zaključavanja profilnim polucilindrom, mogućnost integriranja u kućni sustav zaključavanja. Nije kompatibilno s Hoffmann sustavom zaključavanja.**
- **S četiri noge za izjednačavanje na neravnoj podlozi.**

S **AGT** (asinkroni pogon vrata), **TSA** (automatsko zatvaranje vrata) s vizualnim i zvučnim signalom prije automatskog zatvaranja vrata. s 2 vratima

Upotreba:

Propisno skladištenje zapaljivih opasnih tvari u radnim prostorijama.

Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Dio isporuke:

Ormar s 3 police, perforiranim limenim umetkom i plastičnom prihvatnom posudom na dnu te podnožjem kao i s 1 knjižicom za evidenciju servisiranja.

Lakiranje:

Korpus ormara antracit sive boje RAL 7016, vrata signalno plave boje RAL 5005.

Napomena:

Ovlaštena osoba u redovitim razmacima (godišnje) propisno održava sigurnosne ormare te ispituje njihovu funkcionalnost.

Tehnički opis

Broj polica	3
Broj prihvatne posude	1
Korisna visina	1647 mm
Volumen prihvatne posude	23 l
Nosivost police	75 kg
Težina	368 kg
Dubina	615 mm
širina	893 mm
Broj umetaka rupičastog lima	1
Korisna dubina	522 mm
Korisna širina	750 mm
Visina	1953 mm
Podešavanje visine u rasteru	32 mm
Odabir boje	Tijelo RAL 7016, pročelja RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Otpornost na vatru	90 min
Vrsta proizvoda	Sigurnosni ormar