

## Prihvatne posude za bačve od 60 l pocinčane s rešetkom, broj bačvi x zapremina bačve (l): 2X60



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981210 2X60
GTIN	4052462036123
Razred artikla	96U

### Opis

#### Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm. S pocinčanom rešetkom. Vruće pocinčano prema EN ISO 1461.

#### Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi od 60 l i opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Napomena:

Stalak za bačvu za 60-litarsku bačvu možete pronaći pod br. 981490.

### Tehnički opis

Težina	37 kg
Broj bačvi	2
Obujam prihvata	61 l
širina	800 mm

Sadržaj bačve	60 l
Kapacitet skladištenja bačve 60 litara	2
Dubina	500 mm
Visina	290 mm
Opterećenje površine	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Skladištenje nagrizaćih materijala dozvoljeno
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda