

**Prihvatne posude za opasne tvari pocinčane, volumen prihvata / tip: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981200 20
GTIN	4052462023888
Razred artikla	96U

**Opis****Izvedba:**

Od pocinčanog čeličnog lima debljine 3 mm.

**Upotreba:**

Za sigurno skladištenje opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

**Standard:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Tehnički opis**

Težina	12 kg
Obujam prihvata	20 l
Dubina	370 mm
širina	940 mm
Visina	60 mm
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala

Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Posuda za male spremnike