

Prihvatne posude za opasne tvari pocinčane, volumen prihvata / tip: 30**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981200 30
GTIN	4052462023710
Razred artikla	96U

Opis**Izvedba:**

Od pocinčanog čeličnog lima debljine 3 mm.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tehnički opis

Visina	70 mm
Težina	19 kg
širina	1000 mm
Dubina	600 mm
Obujam prihvata	30 l
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala

Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Posuda za male spremnike