

Prihvatne posude za bačve od 200 l pocinčane s rešetkom, broj bačvi x zapremnina bačve (l) / tip: 2X200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981275 2X200
GTIN	4052462020870
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.

S pocinčanom rešetkom.

Vruće pocinčano prema EN ISO 1461.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi od 200 l i opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Napomena:

Stalak za bačvu za 200-litarske bačve možete pronaći pod br. 981480 – 981490.

Tehnički opis

Kapacitet skladištenja bačve 200 litara	2
Dubina	800 mm

Visina	360 mm
Sadržaj bačve	200 l
Težina	73 kg
širina	1200 mm
Obujam prihvata	215 l
Broj bačvi	2
Opterećenje površine	1000 kg/m ²
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda