

## Prihvatne posude za bačve od 200 l pocinčane, pokretne, broj bačvi x zapremnina bačve (l): 1X200



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981260 1X200
GTIN	2050002050587
Razred artikla	96U

### Opis

#### Izvedba:

S po 2 okretna i 2 fiksna kotačića od poliamida (Ø 180 mm). 1 okretni koračić s kočnicom. S pomičnom ručkom i pocinčanom rešetkom. **Sa sigurnosnim pojasom.**  
Vruće pocinčano prema EN ISO 1461.

#### Upotreba:

Za siguran transport bačvi od 200 l unutar pogona. **Za zapaljive tekućine** GHS kategorija 1-3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** GHS kategorija 1-4.

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Napomena:

Stalke za bačve i ležaje za kotačiće za 200-litarske bačve naći ćete pod br. 981480 – 981485.

Skladištenje: Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala

Obujam prihvata: 203 l

Visina dosjeda: 610 mm

Širina: 800 mm

Dubina: 800 mm

Kapacitet skladištenja bačve 200 litara: 1

Opterećenje površine: 1000 kg/m<sup>2</sup>

**Tehnički opis**

Dubina	800 mm
Obujam prihvata	203 l
širina	800 mm
Sadržaj bačve	200 l
Naprava za pridržavanje vrata	1× za 1 bačvu
Težina	75 kg
Broj bačvi	1
Kapacitet skladištenja bačve 200 litara	1
Visina dosjeda	610 mm
Opterećenje površine	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda