

## Prihvatne posude za bačve od 200 l lakirane s rešetkom, broj bačvi x zapremnina bačve (l) / tip: 3X200/L



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981285 3X200/L
GTIN	2050001937582
Razred artikla	96U

### Opis

#### Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.  
S pocinčanom rešetkom.

#### Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi od 200 l i opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Lakiranje:

**Standardne svjetloplave boje RAL 5012.**

#### Napomena:

Stalak za bačvu za 200-litarske bačve možete pronaći pod br. 981480 – 981490.

### Tehnički opis

širina	1800 mm
Broj bačvi	3

Sadržaj bačve	200 l
Dubina	800 mm
Skladištenje bačvi u jednom redu	da
Težina	86 kg
Obujam prihvata	202 l
Visina	275 mm
Kapacitet skladištenja bačve 200 litara	3
Opterećenje površine	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debljina materijala	3 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda