

Prihvatne posude za 1000 l IBC pocinčane, broj IBC×IBC sadržaj (l): 2X1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981300 2X1000
GTIN	4052462000599
Razred artikla	96U

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.

S pocinčanom rešetkom.

Vruće pocinčano prema EN ISO 1461.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje spremnika **IBC** (Intermediate Bulk-Container) i **KTC** (Cubic Tank-Container). **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Skladištenje: Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3

Obujam prihvata: 1000 l

Visina: 435 mm

širina: 2650 mm

Dubina: 1300 mm

Kapacitet skladištenja IBC/KTC: 2

Opterećenje površine: 1000 kg/m²

Tehnički opis

širina	2650 mm
Obujam prihvata	1000 l
Težina, pocinčano	239 kg
Broj IBC	2

Težina, lakirano	226 kg
Visina	435 mm
Dubina	1300 mm
Kapacitet skladištenja IBC/KTC	2
Opterećenje površine	1000 kg/m ²
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda