

Ansell**Par rukavica za toplinsku zaštitu ActivArmr® 42-474, veličina rukavice: 10**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094620 10
GTIN	10076490439115
Razred artikla	04P

Opis

Izvedba:

Crusader Flex® 42-474. Izrazito otporne **rukavice za zaštitu od topline** od poliester a unutarjom podstavom od flisa koje upijaju znoj. **Povećana protuklizna zaštita** kod nauljenih površina zahvaljujući nitril prevlaci. Pogodna za pranje u perilici rublja. Moguće kratko rukovanje vrućim predmetima do **180 °C (kontaktna toplina)**.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

EN 388 zaštita od uboda	1
Osjećaj dodira	ne postoji
Uljni hvat	dobro
Materijal za podstavu	Runeni materijal
Prozračnost	umjereno

Bez DMF-a	ne
bez silikona	ne
EN 388 otpornost na trenje	2
Zaštita od hladnoće	ne postoji
Toplinska zaštita	vrlo dobro
EN 388 zaštita od rezova	2
EN 388 otpornost na trganje	4
Mokro prianjanje	ne postoji
Materijal prevlake	Nitril
Udobnost	dobro
Veličina rukavice	10
Vrsta rukavica	Rukavice za toplinsku zaštitu
Kategorija zaštite	Kategorija III
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj X
EN 388	2241B
EN 407	X2XXXX
Kontaktna vrućina do	250 °C
Materijal nosača	Poliesterski flis, pamuk
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Potpuna presvlaka
Boja	bijeli
Materijal	Nitril
Primjena	višekратно
Duljina	330 mm
Sadržaj	12
Pranje	40 °C šareno rublje
Područje primjene	Heavy Duty

Toplinska zaštita do	180 °C
Razred zaštite od porezotina	B
Standard	EN 407
Težina	74,6 g
Vrsta proizvoda	Rukavice za toplinsku zaštitu