

Prihvatne posude za bačve od 200 l pocinčane s rešetkom, broj bačvi x zapremnina bačve (l): 2X200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981235 2X200
GTIN	4052462022546
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Visina podnožja 100 mm za transport paletnim viličarem. Vruće pocinčano prema EN ISO 1461. S pocinčanom rešetkom.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi od 200 l i opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Napomena:

Stalak za bačvu za 200-litarske bačve možete pronaći pod br. 981480 – 981490.

Tehnički opis

Težina	72 kg
Obujam prihвата	215 l

Kapacitet skladištenja bačve 200 litara	2
širina	1200 mm
Broj bačvi	2
Sadržaj bačve	200 l
Visina	365 mm
Dubina	800 mm
Opterećenje površine	1000 kg/m ²
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda