

**Prihvatne posude za 1000 l IBC lakirane, broj IBC×IBC sadržaj (l): 1X1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981310 1X1000
GTIN	2050001937612
Razred artikla	96U

**Opis****Izvedba:**

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.  
S pocinčanom rešetkom.

**Upotreba:**

Za sigurno skladištenje spremnika **IBC** (Intermediate Bulk-Container) i **KTC** (Cubic Tank-Container). **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

**Standard:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Lakiranje:**

**Standardne svjetloplave boje RAL 5012.**

**Tehnički opis**

Obujam prihvata	1000 l
Kapacitet skladištenja IBC/KTC	1
Dubina	1460 mm

Težina, lakirano	180 kg
Visina	630 mm
Širina	1460 mm
Težina, pocinčano	194 kg
Opterećenje površine	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debljina materijala	3 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda