



## Ukapne kade za 1000-l-IBC bez postavnih površina, Broj IBC×IBC Sadržaj (l): 2X1000



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981440 2X1000
GTIN	4250101106767
Razred artikla	96V

### Opis

#### Izvedba:

Od polietilena (PE) – lakog, otpornog na vremenske nepogode, robustnog.

#### Upotreba:

Za sigurno skladištenje spremnika **IBC** (Intermediate Bulk spremnici) i **KTC** (kubični Tank spremnici). **Za skladištenje tekućina opasnih za vodeni okoliš kategorije GHS 1 – 4.**

Osobito **otporno na kiseline, lužine** i ulja.

Ovisno o vlastitoj težini IBC/KTC-a prikladno za tekućine maksimalne specifične težine od 1.800 kg/m<sup>3</sup>.

**Skladištenje zapaljivih medija nije dopušteno** (vrijedi u Njemačkoj).

#### Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Skladištenje: Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3

Obujam prihvata: 1000 l

Visina: 720 mm

širina: 2280 mm

Dubina: 1430 mm

Nosivost po mjestu: 2000 kg

Težina: 141 kg

### Tehnički opis

Obujam prihvata	1000 l
IBC sadržaj	1000 l
Dubina	1430 mm
Visina	720 mm
širina	2280 mm
Nosivost po mjestu	2000 kg
Težina	141 kg
Skladištenje	Dopušteno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda