

**Osnovni regal sa širokim policama, dubina 926 mm, visina / širina police:
1981/1536mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990875 1981/1536
GTIN	4004514224514
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

S ivericom debljine 16 mm. Skladišna razina podesiva u rasteru od 38 mm. Brza montaža bez vijaka, zahvaljujući perforacijama profila u obliku ključa. Maksimalna **nosivost police:** do 720 kg, maksimalna **nosivost polja:** do 3200 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna mjera = vanjska mjera mm
Ukupna dubina okvira: nazivna mjera = vanjska mjera mm

Upotreba:

Skladištenje teške i glomazne robe. Moguće je obostrano stavljanje i skidanje robe koja se skladišti. Veoma jednostavno rukovanje i montaža.

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- **Moguća je isključivo isporuka u vidu osnovnog regala, a ne nadogradnog regala. Po potrebi se 2 i više osnovnih regala može spojnicama (obuhvaćene u opseg isporuke) međusobno povezati u red regala.**
- **Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više od 100 mm. Dozvoljeno opterećenje police umanjuje se za udio te police.**
- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

širina	1536 mm
Broj razina za skladištenje, iverica	4
Širina police	1536 mm
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Montaža od strane kupca	da
Dubina police	926 mm
Visina	1981 mm
Širina pretinca = Dimenzije ugradnje	1536 mm
Materijal razine za skladištenje	Iverica
Opterećenje police	640 kg
Dubina	926 mm
Dubina regala	926 mm
Širina regala	1536 mm
Visina regala	1981 mm
Debljina pločica	16 mm
Podешavanje visine u rasteru	38 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 926 mm
Vrsta proizvoda	Regal sa širokim policama