

**Radna prostirka Top Širina 122 cm, crni, duljina: 150cm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	964530 150
GTIN	662641658073
Razred artikla	96C

**Opis****Izvedba:**

Ove prostirke za industrijska radna mjesta od visokokvalitetne plastike proizvedene su **za teške** terete:

- **Čvrsta vinilna površina, otporna na trošenje za optimalno sprječavanje klizanja i bolju trajnost.**
- **Mekana jezgra od vinilne pjene za zaštitu od umaranja. Ona je laminirana na vinilnoj površini.**
- **Protuklizna donja strana RedStop™.**
- **Sa svih strana kosi rubovi za pristup bez zapinjanja.**
- **Uvjetno otporna na većinu industrijskih masti, radnih materijala i kemikalija. Nije prikladna za rashladna maziva.**
- **Po cijeloj površini zabrtvljena protiv prodiranja vlage.**
- **Teško zapaljivo prema DIN 4102 B1.**
- **Debljina poda 14,3 mm, težina oko 6,5 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Otpornost na klizanje R10 ispitana prema DIN 51130 i BGR 181.**

**Napomena:**

Radne prostirke duljine koja se može slobodno odrediti br. 964520–964525.

Svojstvo materijala: neotporno na ulje

Duljina: 150 cm

širina: 122 cm

Debljina: 14,3 mm

Težina: 11 kg

## Tehnički opis

Duljina	150 cm
Težina	11 kg
Debljina	14,3 mm
otporno na većinu	industrijska maziva, radni materijali, kemikalije
Površina	Vinil
Protuklizna donja strana	da
širina	122 cm
sa sigurnosnim rubovima	2-strano
mogućnost priključivanja	ne
Skošenje	4-strano
Materijal	Jezgra od vinil pjene
Težina po površini	6,5 kg/m <sup>2</sup>
Otpornost na klizanje prema DIN 51130, BGR 181	R10
Udobnost kod stajanja	Izolacija (temperatura)
Udobnost kod stajanja	Protuklizni sustav
Udobnost kod stajanja	Protiv zamora
Zaštita od udaraca	Pod
Svojstvo materijala	neotporno na ulje
Boja	crni
Vrsta proizvoda	Prostirka za radno mjesto