

Nadogradni regal sa širokim policama, dubina 600 mm, visina / širina police: 2000/1785mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 990985 2000/1785 |
| GTIN | 4004514225214 |
| Razred artikla | 960 |

Opis

Izvedba:

Pocinčani okvir. Po izboru s pocinčanim čeličnim pločama ili ivericom debljine 25 mm. Različiti tipovi poprečnih prečki prema potrebnoj nosivosti police (poprečna prečka visine 55 – 85 mm). Brza montaža zahvaljujući jednostavnom postavljanju poprečnih prečki tipa ZG. **Nosivost police** maksimalno 1050 kg, **nosivost polja** maksimalno 3500 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:

nazivna duljina + broj nosača × 57 mm.

Upotreba:

Skladištenje krupne, glomazne i teške robe. Moguće je obostrano stavljanje i skidanje robe koja se skladišti.

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano**.

Napomena:

- **Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više od 1200 mm, ali samo kod nosivosti polja od maksimalno 2600 kg. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.**
- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------------|
| širina | 1842 mm |
| Opterećenje police | 670 kg |
| Broj razina za skladištenje, iverica | 3 |
| Visina | 2000 mm |
| Dubina police | 600 mm |
| Konstrukcija regala | Nadogradni regal |
| Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 1842 mm |
| Montaža od strane kupca | da |
| Širina police | 1785 mm |
| Materijal razine za skladištenje | Iverica |
| Dubina | 600 mm |
| Dubina regala | 600 mm |
| Širina regala | 1785 mm |
| Visina regala | 2000 mm |
| Debljina pločica | 25 mm |
| Podешavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Izvedba montaže | Utični regal |
| Odabir boje | RAL 5010, 2004 |
| Atribut imena proizvoda | dubina 600 mm |
| Vrsta proizvoda | Regal sa širokim policama |