

Nadogradni regal sa širokim policama, dubina 800 mm, visina / širina police: 2000/2140mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	990995 2000/2140
GTIN	4004514225252
Razred artikla	960

Opis

Izvedba:

Pocinčani okvir. Po izboru s pocinčanim čeličnim pločama ili ivericom debljine 25 mm. Različiti tipovi poprečnih prečki prema potrebnoj nosivosti police (poprečna prečka visine 55 – 85 mm). Brza montaža zahvaljujući jednostavnom postavljanju poprečnih prečki tipa ZG. **Nosivost police** maksimalno 1050 kg, **nosivost polja** maksimalno 3500 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:

nazivna duljina + broj nosača × 57 mm.

Upotreba:

Skladištenje krupne, glomazne i teške robe. Moguće je obostrano stavljanje i skidanje robe koja se skladišti.

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano**.

Napomena:

- **Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više od 1200 mm, ali samo kod nosivosti polja od maksimalno 2600 kg. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.**
- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

Tehnički opis

Širina	2140 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	2197 mm
Materijal razine za skladištenje	Iverica
Visina	2000 mm
Broj razina za skladištenje, iverica	3
Opterećenje police	950 kg
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Montaža od strane kupca	da
Širina police	2140 mm
Dubina police	800 mm
Dubina	800 mm
Dubina regala	800 mm
Širina regala	2197 mm
Visina regala	2000 mm
Debljina pločica	25 mm
Podешavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 800 mm
Vrsta proizvoda	Regal sa širokim policama