



## Stojeće stepenaste ljestve, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966000 3
GTIN	4003866403332
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija. Velika sigurnosna platforma (380 × 260 mm) s integriranim spojem šarke, **sigurnosni most** i širokom **policom**. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju. Dvije integrirane kuke za kante.

#### Standard:

**DIN EN 131.**

### Tehnički opis

Visina grede	87 mm
Radna visina cca	2,7 m
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Broj stepenica uključujući platformu	3
Težina	6 kg
Duljina ljestvi	1,44 m

Dostupna zdjelica za odlaganje	da
donja vanjska širina	0,45 m
Izvedba nagazne površine	Stuba
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Visina platforme	0,7 m
Prohodnost	jednostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajaće ljestve