



Stojeće stepenaste ljestve, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966000 4
GTIN	4003866403349
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija. Velika sigurnosna platforma (380 × 260 mm) s integriranim spojem šarke, **sigurnosni most** i širokom **policom**. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju. Dvije integrirane kuke za kante.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnički opis

Radna visina cca	2,9 m
Broj stepenica uključujući platformu	4
Duljina ljestvi	1,67 m
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
donja vanjska širina	0,47 m
Visina grede	87 mm

Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Visina platforme	0,9 m
Izvedba nagazne površine	Stuba
Težina	7 kg
Dostupna zdjelica za odlaganje	da
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Prohodnost	jednostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajaće ljestve