



## Modularni radni podest, tip: A



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966150 A
GTIN	4003866402618
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Ekstremno otporna konstrukcija od laganog metala na torziju, koroziju i vremenske uvjete. Gazišta od aluminijskog rebrastog lima 555×250 mm.<br>Modularna konstrukcija za konfiguracije, koje se mogu promijeniti i proširiti.<br>Ugradbeni modeli u 4 različite visine.<br>Kao dvostupanjski osnovni model s do 3 ugradbena gazišta prikladna za mobilnu primjenu. Ugradnja moguća od modula tipa B.

#### Standard:

**DIN EN 14183.**

### Tehnički opis

Radna visina	2,2 m
Izvedba nagazne površine	Stuba
Širina prečke/stepenice	555 mm
Težina pojedinačnog modu	2,9 kg
Dubina prečke/stepenice	250 mm
Kombinacija modula	A
Materijal	Čitava konstrukcija od lakog metala, stube od aluminijskog rebrastog lima

Dubina podesta	0,3 m
Standard	DIN EN 14183
Visina platforme bez ograde	0,2 m
Prohodnost	jednostrano
Broj stepenica uključujući platformu	1
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest