



## Stojeće stepenaste ljestve, obostrane, broj gazišta: 2X4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija.<br>Velika platforma s integriranim spojem šarke. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju.

#### Standard:

**DIN EN 131.**

### Tehnički opis

Radna visina cca	2,45 m
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
donja vanjska širina	0,43 m
Broj stupnjeva	2x4
Dubina prečke/stepenice	85 mm

Duljina ljestvi	0,97 m
Osigurač širenja	obostrano, kruti spojevi
Težina	6 kg
Izvedba nagazne površine	Stuba
Visina grede	87 mm
Prohodnost	obostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajace ljestve