



## Stojeće stepenaste ljestve, obostrane, broj gazišta: 2X6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966050 2X6
GTIN	4003866403561
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija.<br>Velika platforma s integriranim spojem šarke. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju.

#### Standard:

**DIN EN 131.**

### Tehnički opis

Radna visina cca	2,85 m
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Izvedba nagazne površine	Stuba
Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Osigurač širenja	obostrano, kruti spojevi
Broj stupnjeva	2x6

Težina	9 kg
Duljina ljestvi	1,43 m
Visina grede	87 mm
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
donja vanjska širina	0,47 m
Prohodnost	obostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve