

Garant

Bočna stijenka s pričvrsnim materijalom, garnitura, dubina 600 mm, visina: 2500mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990110 2500
GTIN	4045197518163
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

S □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača, kao i pribora perforirane ploče. To možete pronaći u grupi 95. Bočna stijenka sastoji se od dvije limene perforirane stijenke koje se pričvršćuju jedna preko druge. Isporuka kompletna s pričvrsnim materijalom.

Upotreba:

Za bočno pokrivanje na kraju regala (ne može se ugraditi između dva regala). Za pokrivanje kompletnog polja regala lijevo i desno mora se naručiti 2 bočne stijenke.

Lakiranje:

Antracit sive boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Montaža od strane kupca	da
Moguća ugradnja kao pregrada	ne
prikladno za visinu regala	2500 mm
širina	600 mm

Konstrukcija bočne stranice	dvodijelno
prikladno za regal s policama	da
prikladno za dubinu regala	600 mm
Pričvrtni materijal obuhvaćen opsegom isporuke	da
Područje primjene	Regal s policama
Visina	2500 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Atribut imena proizvoda	dubina 600 mm
Vrsta proizvoda	Bočna stijenka