

**Stojeće stepenaste ljestve, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966000 8
GTIN	4003866403387
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija. Velika sigurnosna platforma (380 × 260 mm) s integriranim spojem šarke, **sigurnosni most** i širokom **policom**. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju. Dvije integrirane kuke za kante.

Standard:**DIN EN 131.****Tehnički opis**

Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Radna visina cca	3,75 m
Težina	13 kg
Izvedba nagazne površine	Stuba
Duljina ljestvi	2,6 m

Dostupna zdjelica za odlaganje	da
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Visina grede	87 mm
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Visina platforme	1,75 m
Broj stepenica uključujući platformu	8
donja vanjska širina	0,56 m
Prohodnost	jednostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve