

## Sigurnosne drvene rešetke s 1× nagibom dulje strane i dvostrukim završnim profilom / širokim stranama, širina 100 cm, rešetka za hodanje duljina: 200cm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	964855 200
GTIN	4047482094727
Razred artikla	96C

### Opis

#### Izvedba:

Sigurnosne drvene rešetke od stabilnih, rebrastih letvi od bukovine. **Materijal:** U komori sušene **letve od bukovine** sigurno su povezane s najmanje 3 čelična užeta. Zatvarači na krajevima sastoje se od vijaka s navojem od mesinga sa šesterokutnim vijcima. **Elastični gumeni nogari** sprječavaju klizanje narolane drvene mreže i jamče veliku udobnost hodanja. **Postojanost** na većinu ulja i kemikalija. **Visina:** oko 35 mm. **Težina:** oko 13 kg/m<sup>2</sup>. Izvedive **širine mreže:** 80, 100, 120, 150 cm. Izvedive **duljine mreže:** Isporučive su sve željene duljine (uzeti u obzir granice rukovanja). Čišćenje: narolajte drvenu rešetku.

#### Nagib:

Drvene letve na dužinskoj strani **radne mreže** su dodatno ukošene pod kutom od 45°.

### Tehnički opis

Postojanost	otporno na većinu ulja i kiselina
Težina	20,8 kg
Radni profil	2-strano
Rešetka za hodanje duljina	200 cm
Skošenje	bez
Materijal	Letvice od bukovine
Rešetka za hodanje visina	35 mm
Oznaka proizvođača	Drvena rešetka
Atribut imena proizvoda	širina 100 cm

Rešetka za hodanje širina	100 cm
Vrsta proizvoda	Drvena rešetka