



Nosivost stubišta 300 kg, jednostran, mogući broj stepenica 2 – 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966192 2
GTIN	4003866555246
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Profili od veoma čvrstog ekstrudiranog aluminija s vijčanim kanalima za fleksibilnu montažu. Opsegom isporuke nisu obuhvaćeni rukohvati i ograde platforme. Dostupno pod br. 966196 i br. 966198. Nagib stepenica 45°. Duljina platforme 400mm. Gazišta obložena aluminijem, rebrasta. Opremljene kotačićima na podnožju.

Standard:

DIN EN ISO 14 122

Tehnički opis

Izvedba nagazne površine	Stubu
Visina platforme bez ograde	0,4 m
Istovar	951 mm
Nagib stepenica	45 stupanj
Duljina platforme	400 mm
Materijal	Grede izrađene od izrazito čvrstih aluminijskih istisnutih profila.
Težina	28,5 kg

Broj stepenica uključujući platformu	2
Standard	DIN EN ISO 14 122
Prohodnost	jednostrana
Širina prečke/stepenice	800 mm
Kotačići	da
Tehnika uspona nosivost	300 kg
Atribut imena proizvoda	Širina stepenica 800 mm
Two-hands-free princip	da
Vrsta proizvoda	Stepenica za podest