

**Stojeće stepenaste ljestve, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966000 10
GTIN	4003866403400
Razred artikla	96Z

**Opis****Izvedba:**

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija. Velika sigurnosna platforma (380 × 260 mm) s integriranim spojem šarke, **sigurnosni most** i širokom **policom**. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju. Dvije integrirane kuke za kante.

**Standard:****DIN EN 131.****Tehnički opis**

Dubina prečke/stepenice	85 mm
Broj stepenica uključujući platformu	10
Radna visina cca	4,2 m
Izvedba nagazne površine	Stuba
Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila

Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Visina platforme	2,2 m
Dostupna zdjelica za odlaganje	da
Visina grede	87 mm
Težina	14 kg
donja vanjska širina	0,61 m
Duljina ljestvi	3,05 m
Prohodnost	jednostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve