



Stojeće stepenaste ljestve, obostrane, broj gazišta: 2X8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966050 2X8
GTIN	4003866403585
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija.
Velika platforma s integriranim spojem šarke. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnički opis

Dubina prečke/stepenice	85 mm
Osigurač širenja	obostrano, kruti spojevi
Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Radna visina cca	3,35 m
Visina grede	87 mm
Broj stupnjeva	2x8

Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Težina	12 kg
Duljina ljestvi	1,9 m
donja vanjska širina	0,52 m
Izvedba nagazne površine	Stuba
Prohodnost	obostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve