



## Aluminijski strojni radni podest, broj gazišta uključujući platformu: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966148 1
GTIN	4003866400317
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Stabilna, lagana aluminijska konstrukcija, 200 mm duboka gazišta od aluminijskog rebrastog lima, platforma za stajanje 350 × 577 mm.

#### Standard:

**DIN EN 14183.**

### Tehnički opis

Visina platforme bez ograde	0,2 m
Standard	DIN EN 14183
Izvedba nagazne površine	Stuba
Širina platforme	577 mm
Broj stepenica uključujući platformu	1
Radna visina cca	2,2 m
Dubina prečke/stepenice	200 mm
Dubina platforme	350 mm
Širina osnovne površine	0,4 m

Dubina osnovne površine	0,6 m
Materijal	Stuba od aluminijskog rebrastog lima
Težina	3 kg
Prohodnost	jednostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest

---

## Pribor

Podloške tip 1	966320 1
----------------	----------