



Aluminijski strojni radni podest, broj gazišta uključujući platformu: 2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966148 2
GTIN	4003866400324
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stabilna, lagana aluminijska konstrukcija, 200 mm duboka gazišta od aluminijskog rebrastog lima, platforma za stajanje 350 × 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnički opis

Dubina prečke/stepenice	200 mm
Širina osnovne površine	0,64 m
Širina platforme	577 mm
Prohodnost	jednostrano
Dubina osnovne površine	0,67 m
Izvedba nagazne površine	Stuba
Materijal	Stuba od aluminijskog rebrastog lima
Radna visina cca	2,4 m
Visina platforme bez ograde	0,4 m

Standard	DIN EN 14183
Broj stepenica uključujući platformu	2
Dubina platforme	350 mm
Težina	5,5 kg
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest

Pribor

Podloške tip 1	966320 1
----------------	----------