

**Postolje s gazištima, širina gazišta, broj gazišta uključujući platformu: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966194 2
GTIN	4003866555284
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Profili od veoma čvrstog ekstrudiranog aluminija s vijčanim kanalima za fleksibilnu montažu. Opsegom isporuke nisu obuhvaćeni rukohvati i ograde platforme. Dostupno pod br. 966196 i br. 966198. Nagib stepenica 45°. Duljina platforme 400mm. Gazišta obložena aluminijem, rebrasta. Opremljene kotačićima na podnožju.

Standard:**DIN EN ISO 14 122****Tehnički opis**

Duljina platforme	400 mm
Težina	28,5 kg
Izvedba nagazne površine	Stuba
Visina platforme bez ograde	0,4 m
Materijal	Grede izrađene od izrazito čvrstih aluminijskih istisnutih profila.
Istovar	870 mm
Standard	DIN EN ISO 14 122

Nagib stepenica	45 stupanj
Broj stepenica uključujući platformu	2
Prohodnost	jednostrana
Širina prečke/stepenice	1000 mm
Kotačići	da
Tehnika uspona nosivost	300 kg
Atribut imena proizvoda	Širina stepenica 1000 mm
Two-hands-free princip	da
Vrsta proizvoda	Stepenica za podest